



Die zuverlässige Lösung zur Lagerung

ZEISS Multi-Sensor-Rack 2.0

Um die Effizienz Ihres Koordinatenmessgerätes zu steigern, verfügt ZEISS über verschiedene Möglichkeiten Tastersysteme und Sensoren zu lagern. Diese können mit einem Wechselmagazin über einen CNC-Ablauf automatisch gewechselt werden. Für jede Herausforderung bietet ZEISS eine geeignete Lösung. Das ZEISS Multi-Sensor-Rack 2.0 ist dabei das Einsteigermodell, das bereits über 20 Ablageplätze verfügt.

Vorteile und Eigenschaften ✓

- Einsteigermodell mit 20 Ablageplätzen
- Alternative für Selbstbaulösungen
- Mehr Ablageplätze als das Vorgänger-Modell ZEISS MSR mini - und das zu einem geringeren Preis
- Modular aufgebaut, daher ein großes Maß an Flexibilität für jede Anforderung
- Optimierte Anbindung und kundenspezifisches Design
- Einfache Handhabung von zusätzlichen Komponenten
- Erweiterbar um eine dritte Ebene



Interessiert?



Einfach online zugreifen
zeiss.ly/metrology/shop/de

Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH

Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Telefon: +49 7364 20 6337
E-Mail: info.metrology.de@zeiss.com



Seeing beyond